



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,9B6](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,9B6)

# Waga dynamiczna DWT/RC 120/HYF

WK-106-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max]	120 kg
Obciążenie minimalne [Min]	1 kg
Dokładność odczytu [d]	50 g
Zakres tary	-120 kg

### Parametry fizyczne

Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wysokość platformy wagowej	800 ± 50 mm (inne wysokości na zamówienie klienta)

### Konstrukcja

Stopień ochrony	IP 66 / 67
-----------------	------------

### Warunki środowiskowe

Temperatura pracy	-10 – +40 °C
-------------------	--------------

### Cechy użytkowe

Prędkość przenośnika	0,1 – 0,5 m/s
----------------------	---------------



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Przyciski sterujące

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]