



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,9B8](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,9B8)

# Plataforma multifuncional TMX19C.150.C3.K

WP-118-0054



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                         |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Capacidade máxima [máx]                         | 150 kg                                  |
| Carga mínima                                    | 1 kg                                    |
| Resolução [d]                                   | 50 g                                    |
| Faixa de tara                                   | -150 kg                                 |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 5 g                                     |
| Classe OIML                                     | III                                     |
| Parâmetros físicos                              |                                         |
| Display                                         | 15,6" gráfico colorida tela touchscreen |

| Parâmetros físicos                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento até cabo                  | 2,5 m                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensões até prato de pesagem        | 500×700 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensões até dispositivo de controle | 590×430×240 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensões da embalagem L x P x A      | 730×800×510 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensões da embalagem L x P x A      | 730×800×510 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Construção                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe de proteção                    | IP 65 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal                                                                                                                                                                                       |
| Interface de comunicação              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interface de comunicação              | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (modo de operação: escravo), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×portas M12 8P ou 2×cabos alimentados através até prensa-cabo) |
| Interfaces opcionais                  | botões externos IMPRIMIR, TARA, INICIAR - terminal com 4IN/4OUT (M12 8P conector) é necessário, Módulo para plataforma de pesagem adicional - max. 3 pçs, metrológicos, como na plataforma de pesagem principal                  |
| Parâmetros elétricos                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonte de alimentação                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo de energia                    | 45 W                                                                                                                                                                                                                             |
| Condições ambientais                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura de operação               | 0 – +40 °C                                                                                                                                                                                                                       |
| Umidade relativa                      | 10% – 85% RH sem condensação                                                                                                                                                                                                     |
| Componentes e software                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema operacional                   | Microsoft Windows 11 IoT                                                                                                                                                                                                         |



Additional fee for verification

## Acessórios (Additional Fee)

Cabos RS 232 (plataforma - Ethernet)  
Displays  
Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas  
Impressora de recibos  
RS 232 – Conversor USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]