



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,9GS

PL/4/300/H6 プラットフォーム

WX-009-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

| | |
|---------------|-------------|
| 計測パラメータ | |
| 最大ひょう量 [Max] | 300 kg |
| 最小表示 [d] | 100 g |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 66 / 69 |
| 工事中 | いいえ AISI304 |
| 計量皿の材質 | いいえ AISI304 |
| 物理的パラメータ | |
| 計量皿寸法 | 800×800 mm |
| 計量プラットフォームの高さ | 88 mm |



アクセサリ (Additional Fee)

PUE 5 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル

組み込み型スケール用フレーム
PUE HY10 計量ターミナル

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



| Platform | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z



| Platform | A | B | H |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform | A | B | H |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z