



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,9GS](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,9GS)

## Platformlar PL/4/300/H6

WX-009-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	300 kg
Okuma iinruluėu [d]	100 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 69
Konstrüksiyon	Paslanmaz elik AISI304
Tartım kefesi	Paslanmaz elik AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	800x800 mm
Tartım platformunun yksekliliėi	88 mm

**Okuma doėruluėu** - kullanılan lm transmitterinin parametrelerine baėlı olarak beklenen deėer.



### Aksesuarlar (Additional Fee)

PUE 5 tartım terminali  
PUE HX7 tartım terminali  
PUE 7.1 tartım terminali

Teraziye yere batırmak için çerçeve  
PUE HY10 tartım terminali

# Cihaz boyutları G x D x Y



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H/Z