



# Waga inwentarzowa H315.4I.2000.S1

WP-237-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator



Zatrzaśnięcie maksymalnego  
wskazania



Pomiar w Newtonach



Ważenie zwierząt

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 2000 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 20 kg    |
| Dokładność odczytu [d]      | 1 kg     |
| Zakres tary                 | -2000 kg |
| Klasa dokładności OIML      | III      |

### Parametry fizyczne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Wyświetlacz      | 4,3" LCD (z podświetleniem) |
| Długość przewodu | 3 m                         |
| Wymiar szalki    | 1×2 m                       |

| Parametry fizyczne                     |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Masa wagi z miernikiem                 | 290 kg                                                                  |
| Wysokość barierek                      | 1,1 m                                                                   |
| Konstrukcja                            |                                                                         |
| Stopień ochrony                        | IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr, IP 66 / 67 / 69 terminal            |
| Interfejs komunikacyjny                |                                                                         |
| Interfejs                              | RS232, USB                                                              |
| Interfejsy opcjonalne                  | RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA |
| Parametry elektryczne                  |                                                                         |
| Zasilanie                              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                 |
| Zasilanie opcjonalne                   | wewnętrzny akumulator                                                   |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 7h                                                                  |
| Warunki środowiskowe                   |                                                                         |
| Temperatura pracy                      | -10 – +40 °C                                                            |
| Wilgotność względna powietrza          | 10% – 85% RH bez kondensacji                                            |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Wyświetlacze  
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)  
Przewody RS 232, RS 485  
Zasilacze  
Konwerter RS 232 – Ethernet

Adapter USB do terminali wagowych  
Drukarki paragonowe  
Przewód USB (waga – drukarka)  
Uchwyty do terminali wagowych  
Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W

