



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,9KM

Powerbank ZR-04/2



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry elektryczne	
Zasilanie	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	153×69×42 mm
Wymiary opakowania	230×190×80 mm
Masa netto	645 g
Masa brutto	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



Pasuje do

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C

Waga wielofunkcyjna HX7
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H

Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Terminal wagowy PUE HX7
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Zasilacze