



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,9KT

Dynamische Waage DWT/RC 10/HYF

WK-106-0012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 kg
Min. Belastung	100 g
Ablesbarkeit [d]	5 g
Tarierbereich	-10 kg
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Höhe Wägeplattform	800 ± 50 mm (andere Höhe auf Kundenbestellung)
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Besonderheiten	
Geschwindigkeit Förderband	0,1 – 0,5 m/s



Zubehör (Additional Fee)

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Barcode-Scanner

Etikettendrucker

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]