

## Balance dynamique DWT/RC 10/HYF WK-106-0012





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10 kg
Capacité minimale [Min]	100 g
Précision de lecture [d]	5 g
Étendue de tare	-10 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Hauteur de plate-forme de balance	$800 \pm 50$ mm (autres dimensions possibles pour une demande spéciale des clients)
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 - +40 °C
Utilitaire features	
Vitesse de convoyeur	0,1 - 0,5 m/s



## **Accessoires (Additional Fee)**

Afficheurs Lecteurs de cartes à transpondeur Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA) Câbles RS 232, RS 485 Lecteurs de code-barres Imprimantes d étiquettes Claviers, manipulateurs Imprimante de tickets de caisse Câble USB (balance – imprimante)

## **Software (Additional Fee)**

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]