


Plataforma em aço inoxidável, versão para fosso H315.4.3000.H10/Z

More information on the website mirror.radwag.com/br/info,w1,9NY

WP-233-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	3000 kg
Carga mínima	20 kg
Resolução [d]	1000 g
Faixa de tara	-3000 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	500 g
Classe OIML	III

Parâmetros físicos	
Display	4,3" LCD (retroiluminado)

Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	3 m
Dimensões até prato de pesagem	1500×2000 mm
Altura da plataforma de pesagem	111 mm
Plataforma com indicador e estrutura	320 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 69 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, USB
Interfaces opcionais	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou com saída analógica 4- 20 mA
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Fonte de alimentação opcional	bateria interna recarregável
Tempo de operação com baterias	max 7h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 - +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação





Additional fee for verification (



Acessórios (Additional Fee)

Displays Conversor RS 232 - Ethernet Impressora de recibos


RS 232 - Conversor USB RS 232, RS 485 cabos

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]


Dimensões do dispositivo L x P x A




Single-leaf platform: H315.4.H6/Z H315.4.H7/Z

H315.4.H8/Z







Double-leaf platform: H315.4.H8/9/Z H315.4.H9/Z H315.4.H10/Z

Scale type	А	В	H
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm