



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,900

Waga platformowa wodoodporna HX5.EX-1.30.HR3

WW-007-0007



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Etykietowanie



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Pomiar w Newtonach



Statystyka



Procedury GLP



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-----------------------------|--------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 30 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 200 g |
| Dokładność odczytu [d] | 10 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 10 g |
| Zakres tary | -30 kg |
| Klasa dokładności OIML | III |

| Parametry fizyczne | |
|-------------------------------|---|
| Wyświetlacz | 5" graficzny kolorowy |
| Długość przewodu | 2,5 m |
| Wymiar szalki | 410×410 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 510×640×490 mm |
| Masa netto | 17,3 kg |
| Masa brutto | 18 kg |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 67 / 69 konstrukcja, IP 66 / 68 terminal |
| Certyfikacja ATEX | II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Certyfikacja IECEx | Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db |
| Konstrukcja | Stal nierdzewna AISI316 |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI316 |
| Interfejs komunikacyjny | |
| Interfejs | 2×RS232, RS485 |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 15 W |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | -10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji |
| Miernik | PUE HX5.EX-1 |



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Moduły komunikacyjne

Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX

Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

| Scale type | A1 | A2 | B |
|----------------|-----|-----|-------|
| HX5.EX-1.HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| HX5.EX-1.HR3 | 410 | 410 | 98±2 |
| HX5.EX-1.HR4 | 500 | 500 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR5 | 600 | 600 | 155±5 |

Dimensions in mm



PUE HX5.EX-1



Platform H