



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,9QF

XA 82/220.5Y 分析天秤

WL-110-1001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Moveable range
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- SQC Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	82 / 220 g
最小荷重	1 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,01 / 0,1 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-220 g
標準最小計量値 (USP)	10 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,005 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,012 mg
直線性	±0,06 / 0,2 mg
偏置誤差	0,2 mg
感度時間ドリフト	$1 \times 10^{-6} 500 \text{mA}$ (ワイヤレスターミナル - 1A) $\times R_t$
安定化時間	4 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	マイクロ天秤 – LevelSENSING
ディスプレイ	10" セル ワイヤー 赤外線式
計量室のドア	自動センタリング
納品構成	計量皿, ニッケルシルバー, ガラスカバー, バンパー, バランス, 計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー, ボトムカバー.
計量室寸法	168×160×228 mm
計量皿寸法	ø90 mm 粉塵 + ø85 mm 出力 + ø68 mm 出力 自動方式 – Reflex Level System XA100-1 + ø36 mm 出力 自動方式 – Reflex Level System XA17-1
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	11,15 kg
総重量	15,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A マイクロ天秤: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	20% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス

RFIDタグ

防振台

電源アダプタ

RS 232、RS 485 ケーブル

実験用フラスコホルダー

粒状体密度測定キット

追加モジュール

試験管とフィルターホルダー

プロ仕様の計量テーブル

天秤用保護カバー

バーコードスキャナ

天秤保管ケース

自動フィーダー

ラベルプリンタ

ピペット校正用アダプタ

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター

MICRO-KIT - マイクロスケールガラス機器ホルダーセット

底部吊り下げ計量

XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンパー

計量皿

静電気防止イオナイザ (除電器)

レシートプリンタ

指紋リーダー

RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

