



XA 82/220.5Y 分析天秤
























WL-110-1001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,9QF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Moveable range
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	82 / 220 g
最小荷重	1 mg

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,01 / 0,1 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-220 g
標準最小計量値 (USP)	10 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	1 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,005 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,012 mg
直線性	±0,06 / 0,2 mg
偏置誤差	0,2 mg
感度時間ドリフト	1×10 ⁻⁶ 年×Rt
安定化時間	4 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	半自動方式 – LevelSENSING
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量室のドア	手動
納品構成	分析天秤, 計量皿, 計量皿用シールド, センタリングリング, ボトムカバー, ブラシ, 布製防塵カバー, 電源.
計量室寸法	168×160×228 mm
計量皿寸法	ø90 mm オープンワーク皿 + ø85 mm (オプション + ø68 mm (オプション アタッチメント付き XA100-1 + ø36 mm (オプション アタッチメント付き XA17-1
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	11,15 kg
総重量	15,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A バランス: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	20% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
実験用フラスコホルダー
粒状体密度測定キット
追加モジュール
試験管とフィルターホルダー
プロ仕様の計量テーブル
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
天秤保管ケース

自動フィーダー
ラベルプリンタ
ピペット校正用アダプタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
MICRO-KIT - マイクロスケールガラス機器ホルダーセット
底部吊り下げ計量
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
計量皿
静電気防止イオナイザ (除電器)
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 - USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

