



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,9QF

XA 82/220.5Y Analitik Terazı

WL-110-1001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Moveable range



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]

82 / 220 g

Minimum yük [Min]

1 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ruluęu [d]	0,01 / 0,1 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıęı	-220 g
Minimum aęırlık (USP)	10 mg
Minimum aęırlık (U=1%,k=2)	1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,005 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,012 mg
Doęrusallık	±0,06 / 0,2 mg
Eksantrik yk sapması	0,2 mg
Hassasiyet kararlılıęı	1×10 ⁻⁶ /Yıl×Rt
Kararlılık sresi	4 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapaęı, merkezleme halkası, alt kapak, fıra, kumař kapak, g adaptr.
Tartım odası boyutları	168×160×228 mm
Tartım kefesi boyutları	ø90 mm aık iř + ø85 mm (opsiyon) + ø68 mm (opsiyon) adaptr ile XA100-1 + ø36 mm (opsiyon) adaptr ile XA17-1
Ambalaj boyutları G x D x Y	750×492×595 mm
Net aęırlık	11,15 kg
Brt aęırlık	15,5 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
G kaynaęı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıęı deęiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deęiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

Standart tekrarlanabilirlik [%5 Maks.] ve USP standart minimum aęırlık, zel laboratuvar kořullarında otomatik modda elde edilen parametrelerdir.

Tekrarlanabilirlik, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık sresi dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine baęlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

* G tketime, terminalin yapılandırılmasına ve baęlı harici cihazların sayısına ve trne baęlıdır.

G kaynaęı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale baęlanabilir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kabloları
Şişe tutucular
Yoğunluk belirleme kiti
Ek modüller
Test tüpü ve filtre tutucuları
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucular
Hassa terazi muhafaza çantası

Otomatik Besleyiciler
Etiket Yazıcısı
Pipet kalibrasyon adaptörü
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
MICRO-KIT - Mikro kaplar için tutucu seti
Panel altı tartım
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

