



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,9TX](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,9TX)

## Rama do zagłębienia wagi C8/9 w podłożu

WX-004-0048



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1500 mm



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe malowane proszkowo  
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C

Waga platformowa C315.4