



Bilancia di precisione WLY 6/D2

WL-219-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,9WF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|-------|
| Portata massima [Max] | 6 kg |
| Portata minima [Min] | 5 g |
| Divisione [d] | 0,1 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 1 g |
| Campo di tara | -6 kg |
| Ripetibilita | 0,1 g |

| Parametri metrologici | |
|--------------------------------|---|
| Linearità | ±0,1 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Classe OIML | II |
| Parametri fisici | |
| Sistema di livellamento | manual |
| Dimensione piatto | 195×195 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 530×310×150 mm |
| Peso net | 3,8 kg |
| Peso lordo | 4,2 kg |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 43 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | +15 – +30 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25 – +70 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |

La **ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il **tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti
 Lettore di tessere transponder
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Lettore di codici a barre
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 stampanti per etichette
 Moduli aggiuntivi

Display
 Cavi IN/OUT
 Tastiera, interruttori esterni
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Stampanti di ricevu
 Pesi standard F1 - cilindrici, set
 AP2-1 Modulo di conversione analogica
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]


Device dimensions L x P x A



F1 version



D2 version



C2 version

