



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,9WN](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,9WN)

# HX7.4N.600.H3.LD Çok Fonksiyonlu Paslanmaz Çelik Rampalı Kantar

WP-227-0022



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler                                     |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 600 kg  |
| Minimum yük [Min]                                           | 4 kg    |
| Okuma içinğıruluğı [d]                                      | 200 g   |
| Yasallaştırma birimi [e]                                    | 200 g   |
| Dara aralığı                                                | -600 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 100 g   |
| OIML sınıfı                                                 | III     |

| Fiziksel parametreler       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                     | 7" grafik renkli                                                                                                                                 |
| Kablo uzunluğu              | 3 m                                                                                                                                              |
| Tartım kefi boyutları       | 1200×1500 mm                                                                                                                                     |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1740×1890×580 mm                                                                                                                                 |
| Net ağırlık                 | 205 kg                                                                                                                                           |
| Brüt ağırlık                | 360 kg                                                                                                                                           |
| Konstrüksiyon               |                                                                                                                                                  |
| IP Sınıfı                   | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 terminal                                                                                                    |
| Klavye                      | diyafram                                                                                                                                         |
| Konstrüksiyon               | Paslanmaz çelik AISI304                                                                                                                          |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                                                                                  |
| Haberleşme arayüzü          | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Opsiyonel arayüzler         | USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                                                                                  |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maksimum güç tüketimi       | 25 W                                                                                                                                             |
| Opsiyonel güç kaynağı       | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Çevresel koşullar           |                                                                                                                                                  |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Depolama sıcaklığı          | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Atmosferik nem              | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok                                                                                                                      |
| İndikatör                   | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Düğme sayısı                | 22                                                                                                                                               |
| Fonksiyonel özellikler      |                                                                                                                                                  |
| Maksimum platform sayısı    | 2                                                                                                                                                |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Terazî Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y



|                   | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| HX7.4N.150.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H1.LD  | 840    | 860    | 45     | 426    |
| HX7.4N.150.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H2.LD  | 1100   | 1200   | 45     | 426    |
| HX7.4N.300.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| HX7.4N.600.H3.LD  | 1200   | 1500   | 45     | 426    |
| HX7.4N.1500.H2.LD | 1100   | 1200   | 52     | 476    |
| HX7.4N.1500.H3.LD | 1200   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.300.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.600.H4.LD  | 1500   | 1500   | 52     | 476    |
| HX7.4N.1500.H4.LD | 1500   | 1500   | 52     | 476    |