




More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,A2R](https://mirror.radwag.com/es/info,w1,A2R)

# Báscula de plataforma empotrada de acero inoxidable H315.4.600/1500.H8/9/Z

WP-233-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Control más/menos


Desviaciones  
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas



Batería interna


Cierre de la indicación  
máxima


Medición en Newtons



Pesar animales

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos      |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Maxima capacidad [Max]       | 600 / 1500 kg                   |
| Minima capacidad             | 4 kg                            |
| Legibilidad [d]              | 200 / 500 g                     |
| División de legalización [e] | 200 / 500 g                     |
| Rango de tara                | -1500 kg                        |
| Clase OIML                   | III                             |
| Parámetros físicos           |                                 |
| Pantalla                     | 4,3" LCD (con retroiluminación) |

| Paramètros físicos                    |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Longitud del cable                    | 3 m                                                              |
| Dimensión de platillo                 | 1200×1500 mm                                                     |
| Altura de plataforma de pesaje        | 88 mm                                                            |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al  | 1700×1400×550 mm                                                 |
| Masa de balanza con indicador y marco | 178 kg                                                           |
| Construcción                          |                                                                  |
| Grado de protección                   | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 / 69 medidor                 |
| Interface de comunicación             |                                                                  |
| Conectividad                          | RS232, USB                                                       |
| Interfaces opcionales                 | RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA |
| Parámetros electricos                 |                                                                  |
| Alimentacion                          | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                          |
| Corriente de alimentación adicional   | batería interna                                                  |
| Horas de trabajo con baterías         | max 7h                                                           |
| Condiciones ambientales               |                                                                  |
| Temperatura de trabajo                | -10 – +40 °C                                                     |
| Humedad relativa de aire              | 10% – 85% RH sin condensación                                    |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Pantallas  
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
Cables RS 232, RS 485  
Adaptadores de corriente


Convertidor RS 232 a Ethernet  
Adaptadores USB  
Impresoras de recibos  
Cable USB (Bascula a Impresora)  
Soportes, brazos  
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)




• RAD Key [WX-010-0005]  
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



Single-leaf platform:  
H315.4.H6/Z  
H315.4.H7/Z  
H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:  
H315.4.H8/9/Z  
H315.4.H9/Z  
H315.4.H10/Z

| Scale type             | A    | B    | H      |
|------------------------|------|------|--------|
| H315.4.150-600.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2   |
| H315.4.150-1500.H7/Z   | 1000 | 1000 | 88±2   |
| H315.4.300-1500.H8/Z   | 1200 | 1200 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/Z       | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9/Z     | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z   | 1500 | 1500 | 88 ±2  |
| H315.4.3000-6000.H9/Z  | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z  | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm