




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,A2R

H315.4.600/1500.H8/9/Z Paslanmaz Çelik Yer Kantarı, Zemin İçi

WP-233-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement



Animal weighing

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	600 / 1500 kg
Minimum yük [Min]	4 kg
Okuma içingruluđu [d]	200 / 500 g
Yasallaştırma birimi [e]	200 / 500 g
Dara aralıđı	-1500 kg
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler

Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
---------	---------------------------

Fiziksel parametreler	
Kablo uzunluğu	3 m
Tartım kefesi boyutları	1200×1500 mm
Tartım platformunun yüksekliği	88 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1700×1400×550 mm
Göstergeli ve çerçeveli terazi kütlesi	178 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Opsiyonel arayüzler	RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232, RS 485 Kabloları
Güç adaptörü


RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]


Cihaz boyutları G x D x Y



Single-leaf platform:
H315.4.H6/Z
H315.4.H7/Z
H315.4.H8/Z



Double-leaf platform:
H315.4.H8/9/Z
H315.4.H9/Z
H315.4.H10/Z



Scale type	A	B	H
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm