



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,A6P

Balanza de precisión CY10.60/120.C2.K

WL-225-1008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesar animales



Control estadístico de calidad



Wi-Fi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	60 / 120 kg
Minima capacidad	-
Legibilidad [d]	1 / 2 g
División de legalización [e]	-
Rango de tara	-120 kg
Repetibilidad	2 g
Linealidad	±2 g

Parámetros metrológicos	
Tiempo de estabilización	3 s
Calibración	externa
Clase OIML	-
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	400x500 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	720x620x210 mm
Masa neta	13,5 kg
Masa bruta	16 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentación	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 80% RH sin condensación

*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

MediaBox
Plataformas de acero pintada en polvo
Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Plataformas en chasis de plástico
Mesas de pesaje profesional

Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Lector de huellas dactilares
Convertidor RS 232 a USB
Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]
• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

