

# Balance de précision CY10.60/120.C2.K

WL-225-1008





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Fonctions**



Dosing



**Percent Weighing** 



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



**SOC** Statistical Quality Control



Wi-Fi

### **Paramètres Techniques**

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	60 / 120 kg
Capacité minimale [Min]	-
Précision de lecture [d]	1/2g
Échelon de légalisation [e]	-
Étendue de tare	-120 kg
Répétabilité	2 g
Linéarité	±2 g

Paramètres métrologiques	
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	-
Paramètres physiques	
Système de nivellement	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Longueur de câble	2,5 m
Dimension du plateau	400×500 mm
Dimensions de colis L x P x H	720×620×210 mm
Masse nette	13,5 kg
Masse brute	16 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 - +30 °C
Température de stockage	-25 - +70 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation

<sup>\*</sup>La consommation électrique dépend de la configuration du terminal ainsi que du nombre et du type de périphériques connectés.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## **Accessoires (Additional Fee)**

MediaBox
Platesformes en acier pulvérisé
Tag RFID
Tables antivibratoires
Alimentateurs
Modules de plateforme supplémentaires
Modules complémentaires
Platesformes dans les boîtiers en plastique
Tables de balance professionnelle

Écran de protection anti-poussière Lecteurs de code-barres Câbles RS 232, RS 485 Imprimantes d étiquettes Supports, Statifs, bras-supports Lecteur d'empreintes digitales Convertisseur RS 232 – USB Imprimante de tickets de caisse

#### **Software (Additional Fee)**

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

# Dimensions d'appareil L x P x H

