

# Bilancia di precisione CY10.60/120.C2.K





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funzioni**



Dosing



**Percent Weighing** 



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



**SOC** Statistical Quality Control



Wi-Fi

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	60 / 120 kg
Portata minima [Min]	-
Divisione [d]	1 / 2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Campo di tara	-120 kg
Ripetibilita	2 g
Linearità	±2 g

Parametri metrologici	
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	400×500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	720×620×210 mm
Peso net	13,5 kg
Peso lordo	16 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 - +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 - +70 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation

<sup>\*</sup>Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### **Accessori (Additional Fee)**

MediaBox

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere

Tag RFID

Tavoli antivibranti

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Tavolo di pesata professionale

Capottina protettiva per bilance Lettore di codici a barre Cavo seriale RS 232, RS 485 stampanti per etichette

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Lettore di impronte digitali RS 232 – USB Converter Stampanti di ricevuta

### **Software (Additional Fee)**

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions L x P x A

