



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,A9NAV

Automatischer Massekomparator AK-4.1000.5Y

WL-413-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
E1 Kalibrierungsbereich	100 g – 1 kg
E2 Kalibrierungsbereich	100 g – 1 kg
F1 Kalibrierungsbereich	100 g – 1 kg
F2 Kalibrierungsbereich	100 g – 1 kg
Wägebereich [Max]	1,02 kg
Ablesbarkeit [d]	0,005 mg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	8 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	15 µg
Garantierte Wiederholbarkeit	25 µg
Linearität	±10 µg
Außermittige Belastung (bei Prüflast)	0 mg
Elektrischer Abgleichbereich	-10 g – +20 g
Stabilisierungszeit	30 s
Justierung	intern (automatisch)

Physikalische Parameter		
Display		10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale		ø50 mm
Abmessungen Wägegerät		385×215×600 mm
Abmessungen Bedieneinheit		249×170×72 mm
Abmessungen Windschutzschrank		560×340×665 mm
Verpackungsgröße B x T x H		860×800×560 mm
Abmessungen Verpackung Windschutz		950×420×630 mm
Nettogewicht		47,8 kg
Bruttogewicht		67,8 kg
Konstruktion		
Ballastgewichte		intern (automatische)
Interne Ballastgewichte		halbautomatische
Externe Ballastgewichte		-
Magazin		4
Kommunikationsschnittstellen		
Schnittstellen		2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrische Parameter		
Stromversorgung		100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		+15 – +30 °C
Änderungsgeschwindigkeit Temperatur		±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Relative Luftfeuchtigkeit		40% – 60%
Änderungsgeschwindigkeit relative Luftfeuchtigkeit		±5% / 12 h (3% / 4 h)

Die Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung ausgedrückt, die für 6 ABBA-Messzyklen berechnet und experimentell unter den im OIML-Dokument R111 (Tabelle C.1) für die Kalibrierung von Prüfgewichten der Klasse E1 angegebenen Umgebungsbedingungen ermittelt wurde.

E0-Prüfgewicht bestimmt aus 1/5 des Grenzfählers nach der OIML R111-Norm für die Klasse E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

RFID-Tag
Antivibrationstische
Zusätzliche Module
Schutzhauben
Barcode-Scanner


Kabel RS 232, RS 485
Umgebungsbedingungen-Messgeräte THBR 2.0 System
Thermische Drucker
Fingerabdruck-Leser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• System RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]



Abmessungen des Geräts B x T x H



AK-4/100, AK-4/1000,
AK-4/1000.1



AK-4/2000, AK-4/5000,
AK-4/5000.1



AK-4/10000, AK-4/16000

