

### Balanza multifuncional HY10.6/15.H2.CCE

WK-311-1007





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funciones**

Dosi

Dosificación



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Medición en Newtons



Estadísticas



Controlador de peso



Pesar animales



Pesaje diferencial



Unidades intercambiables

Transacciones



Control estadístico de calidad

Procedimientos GLP



Control de contenido envasado



Memoria Alibi



# **Datos tecnicos**

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	6 / 15 kg
Minima capacidad	40 / 100 g
Legibilidad [d]	2 / 5 g
División de legalización [e]	2 / 5 g

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-15 kg
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1,5 m
Dimensión de platillo	250×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	350×560×500 mm
Masa neta	10,54 kg
Masa bruta	11,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), modulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



#### **Accesorios (Additional Fee)**

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Soportes con transportadores con rollos
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas

Soportes, brazos
Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Convertidor RS 232 a USB

# **Programas (Additional Fee)**

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- · Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]