



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,AC1](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,AC1)

# HY10.6/15.H2.PUK Çok Fonksiyonlu Terazı

WK-311-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Transactions

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	6 / 15 kg
Minimum yük [Min]	40 / 100 g
Okuma içiğruluđu [d]	2 / 5 g
Yasallaştırma birimi [e]	2 / 5 g

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-15 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	1,5 m
Tartım kefi boyutları	250x300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	350x560x500 mm
Net ağırlık	10,54 kg
Brüt ağırlık	11,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Makaralı tabla versiyon  
Transponder kart okuyucular  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
Display  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Barkod okuyucu  
Etiket Yazıcısı

Tartım terminaleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Modülleri ek platformları  
Ek modüller  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]