



# 5Y.50.PM.KB

WL-416-0005

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 

	
E1 	-
E2 	-
F1 	-
F2 	50 kg
M1 	10 – 50 kg
M2 	5 – 50 kg
 [Max]	51 kg
 [d]	100 mg
 [5% Max]	70 mg
 [Max]	100 mg
	150 mg
	1d / 2 mm
	0 – 51 kg
	3 s
	

<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <b>พิกัดผลิตภัณฑ์</b> </div>	
จอแสดงผล	10" IPS + กระจกนิรภัย
ขนาดจอ	302x252 mm
ขนาดเครื่อง	370x280x150 mm
ขนาดแป้นพิมพ์	249x170x72 mm
ขนาดกล่อง	520x520x280 mm
น้ำหนัก	12 kg
น้ำหนักสุทธิ	14,2 kg
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <b>คุณสมบัติ</b> </div>	
พอร์ตเชื่อมต่อ	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <b>สเปก</b> </div>	
อุณหภูมิ	+10 – +40 °C
ความชื้น	±2 °C / 12 h
ความชื้น	30% – 70%
ความชื้น	±10% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## คุณสมบัติเพิ่มเติม (Additional Fee)

### RFID

มาตรฐาน ISO 15963-3  
 มาตรฐาน ISO 15963-5  
 มาตรฐาน ISO 15963-8  
 มาตรฐาน ISO 15963-10  
 มาตรฐาน ISO 15963-11  
 มาตรฐาน ISO 15963-12  
 มาตรฐาน ISO 15963-13  
 มาตรฐาน ISO 15963-14  
 มาตรฐาน ISO 15963-15  
 มาตรฐาน ISO 15963-16  
 มาตรฐาน ISO 15963-17  
 มาตรฐาน ISO 15963-18  
 มาตรฐาน ISO 15963-19  
 มาตรฐาน ISO 15963-20  
 มาตรฐาน ISO 15963-21  
 มาตรฐาน ISO 15963-22  
 มาตรฐาน ISO 15963-23  
 มาตรฐาน ISO 15963-24  
 มาตรฐาน ISO 15963-25  
 มาตรฐาน ISO 15963-26  
 มาตรฐาน ISO 15963-27  
 มาตรฐาน ISO 15963-28  
 มาตรฐาน ISO 15963-29  
 มาตรฐาน ISO 15963-30  
 มาตรฐาน ISO 15963-31  
 มาตรฐาน ISO 15963-32  
 มาตรฐาน ISO 15963-33  
 มาตรฐาน ISO 15963-34  
 มาตรฐาน ISO 15963-35  
 มาตรฐาน ISO 15963-36  
 มาตรฐาน ISO 15963-37  
 มาตรฐาน ISO 15963-38  
 มาตรฐาน ISO 15963-39  
 มาตรฐาน ISO 15963-40  
 มาตรฐาน ISO 15963-41  
 มาตรฐาน ISO 15963-42  
 มาตรฐาน ISO 15963-43  
 มาตรฐาน ISO 15963-44  
 มาตรฐาน ISO 15963-45  
 มาตรฐาน ISO 15963-46  
 มาตรฐาน ISO 15963-47  
 มาตรฐาน ISO 15963-48  
 มาตรฐาน ISO 15963-49  
 มาตรฐาน ISO 15963-50  
 มาตรฐาน ISO 15963-51  
 มาตรฐาน ISO 15963-52  
 มาตรฐาน ISO 15963-53  
 มาตรฐาน ISO 15963-54  
 มาตรฐาน ISO 15963-55  
 มาตรฐาน ISO 15963-56  
 มาตรฐาน ISO 15963-57  
 มาตรฐาน ISO 15963-58  
 มาตรฐาน ISO 15963-59  
 มาตรฐาน ISO 15963-60  
 มาตรฐาน ISO 15963-61  
 มาตรฐาน ISO 15963-62  
 มาตรฐาน ISO 15963-63  
 มาตรฐาน ISO 15963-64  
 มาตรฐาน ISO 15963-65  
 มาตรฐาน ISO 15963-66  
 มาตรฐาน ISO 15963-67  
 มาตรฐาน ISO 15963-68  
 มาตรฐาน ISO 15963-69  
 มาตรฐาน ISO 15963-70  
 มาตรฐาน ISO 15963-71  
 มาตรฐาน ISO 15963-72  
 มาตรฐาน ISO 15963-73  
 มาตรฐาน ISO 15963-74  
 มาตรฐาน ISO 15963-75  
 มาตรฐาน ISO 15963-76  
 มาตรฐาน ISO 15963-77  
 มาตรฐาน ISO 15963-78  
 มาตรฐาน ISO 15963-79  
 มาตรฐาน ISO 15963-80  
 มาตรฐาน ISO 15963-81  
 มาตรฐาน ISO 15963-82  
 มาตรฐาน ISO 15963-83  
 มาตรฐาน ISO 15963-84  
 มาตรฐาน ISO 15963-85  
 มาตรฐาน ISO 15963-86  
 มาตรฐาน ISO 15963-87  
 มาตรฐาน ISO 15963-88  
 มาตรฐาน ISO 15963-89  
 มาตรฐาน ISO 15963-90  
 มาตรฐาน ISO 15963-91  
 มาตรฐาน ISO 15963-92  
 มาตรฐาน ISO 15963-93  
 มาตรฐาน ISO 15963-94  
 มาตรฐาน ISO 15963-95  
 มาตรฐาน ISO 15963-96  
 มาตรฐาน ISO 15963-97  
 มาตรฐาน ISO 15963-98  
 มาตรฐาน ISO 15963-99  
 มาตรฐาน ISO 15963-100

RS 232/RS 485

### คุณสมบัติเพิ่มเติม



THBR 2.0  
 RS 232/RS 485  
 RS 232 (RJ45 - RJ45)

## คุณสมบัติเพิ่มเติม (Additional Fee)

- [WX-010-0005]
- [WX-010-0048]

- [WX-010-0164]

คุณสมบัติเพิ่มเติม



PM 4Y.KB