



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ)

# 5Y.50.PM.KB 手動マスコンパレータ

WL-416-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

|                  |            |
|------------------|------------|
| E1 校正範囲          | -          |
| E2 校正範囲          | -          |
| F1 校正範囲          | -          |
| F2 校正範囲          | 50 kg      |
| M1 校正範囲          | 10 – 50 kg |
| M2 校正範囲          | 5 – 50 kg  |
| 最大ひょう量 [Max]     | 51 kg      |
| 最小表示 [d]         | 100 mg     |
| 標準繰り返し性 [Max]    | 100 mg     |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 70 mg      |
| 許容繰り返し性          | 150 mg     |
| 直線性              | ±0,3 g     |
| 偏置 (試験荷重)        | 1d / 2 mm  |
| 電気補償範囲           | 0 – 51 kg  |
| 安定化時間            | 3 s        |

| 計測パラメータ      |   |
|--------------|---|
| 調整           | 内部  |
| 物理的パラメータ     |   |
| ディスプレイ       | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン                                       |
| 計量皿寸法        | 302×252 mm  |
| 計量装置の寸法      | 370×280×150 mm  |
| 制御デバイスの寸法    | 249×170×72 mm   |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 520×520×280 mm  |
| 正味重量         | 12 kg   |
| 総重量          | 14,2 kg   |
| 通信インターフェース   |   |
| 通信インターフェース   | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 環境条件         |   |
| 動作温度         | +10 – +40 °C  |
| 動作温度変化率      | ±2 °C / 12 h  |
| 相対湿度         | 30% – 70%   |
| 相対湿度変化率      | ±10% / 4 h  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ  
天秤保管ケース  
防振台


RS 232、RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ  
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PM 4Y.KB