



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ)

# 5Y.50.PM.KB ☒☒☒☒☒☒☒☒

WL-416-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## ☒☒☒☒☒☒

☒☒☒☒☒☒	
E1 ☒☒☒☒	-
E2 ☒☒☒☒	-
F1 ☒☒☒☒	-
F2 ☒☒☒☒	50 kg
M1 ☒☒☒☒	10 – 50 kg
M2 ☒☒☒☒	5 – 50 kg
☒☒☒☒☒☒ [Max]	51 kg
☒☒☒☒ [d]	100 mg
☒☒☒☒☒☒ [5% Max]	70 mg
☒☒☒☒☒☒ [Max]	100 mg
☒☒☒☒☒☒	150 mg
☒☒☒☒☒☒☒☒	1d / 2 mm
☒☒☒☒☒☒	0 – 51 kg
☒☒☒☒☒☒	3 s
☒☒	☒☒☒☒☒☒☒☒

<b>ขนาดจอแสดงผล</b>	
จอแสดงผล	10" จอแสดงผล + จอแสดงผล
จอแสดงผล	302x252 mm
จอแสดงผล	370x280x150 mm
จอแสดงผล	249x170x72 mm
จอแสดงผล	520x520x280 mm
จอแสดงผล	12 kg
จอแสดงผล	14,2 kg
<b>พอร์ตเชื่อมต่อ</b>	
พอร์ตเชื่อมต่อ	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>อุณหภูมิ</b>	
อุณหภูมิ	+10 – +40 °C
อุณหภูมิ	±2 °C / 12 h
อุณหภูมิ	30% – 70%
อุณหภูมิ	±10% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## คุณสมบัติเพิ่มเติม (Additional Fee)

### RFID

คุณสมบัติเพิ่มเติม  
คุณสมบัติเพิ่มเติม  
คุณสมบัติเพิ่มเติม  
คุณสมบัติเพิ่มเติม  
คุณสมบัติเพิ่มเติม  
คุณสมบัติเพิ่มเติม

RS 232/RS 485

### คุณสมบัติเพิ่มเติม



THBR 2.0 - -  
คุณสมบัติเพิ่มเติม  
คุณสมบัติเพิ่มเติม  
RS 232/RS 485  
RS 232 ( - )

## คุณสมบัติเพิ่มเติม (Additional Fee)

- [WX-010-0005]
- [WX-010-0048]

- [WX-010-0164]

คุณสมบัติเพิ่มเติม



PM 4Y.KB