



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,AEJ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,AEJ)

## 5Y.50.PM.KB Kütle komparatör

WL-416-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1 kalibrasyon aralığı	-
E2 kalibrasyon aralığı	-
F1 kalibrasyon aralığı	-
F2 kalibrasyon aralığı	50 kg
M1 kalibrasyon aralığı	10 – 50 kg
M2 kalibrasyon aralığı	5 – 50 kg
Maksimum yük [Max]	51 kg
Okuma için doğruluğu [d]	100 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	70 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	100 mg
Permissible repeatability	150 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 2 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 – 51 kg
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	dahili

## Fiziksel parametreler

Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	302×252 mm
Weighing device dimensions	370×280×150 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ağırlık	12 kg
Brüt ağırlık	14,2 kg

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	---------------------------------------------------------------

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±2 °C / 12 h
Atmosferik nem	30% – 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±10% / 4 h

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf F2 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
Hassa terazi muhafaza çantası  
Antivibrasyon masaları  
RS 232, RS 485 cables



Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Cihaz boyutları



PM 4Y.KB