



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,AG7](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,AG7)

# Báscula multifuncional C32.30.C3.K

WP-120-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones  
porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Sensores infrarrojos



Procedimientos GLP



Unidades  
intercambiables



Memoria Alibi

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Maxima capacidad [Max]                              | 30 kg  |
| Minima capacidad                                    | 200 g  |
| Legibilidad [d]                                     | 10 g   |
| División de legalización [e]                        | 10 g   |
| Rango de tara                                       | -30 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 1 g    |
| Clase OIML                                          | III    |

| Paramètros físicos                   |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pantalla                             | 5" gráfico color                                                 |
| Longitud del cable                   | 2,5 m                                                            |
| Dimensión de platillo                | 700×500 mm                                                       |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 730×800×270 mm                                                   |
| Masa neta                            | 21,7 kg                                                          |
| Masa bruta                           | 25,5 kg                                                          |
| Construcción                         |                                                                  |
| Grado de protección                  | IP 65 construcción, IP 43 terminal                               |
| Construcción                         | de acero con recubrimiento en polvo St3S                         |
| Material del platillo                | Acero inoxidable AISI304                                         |
| Interface de comunicación            |                                                                  |
| Conectividad                         | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| Parámetros eléctricos                |                                                                  |
| Alimentación                         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                          |
| Consumo máximo de potencia           | 10 W                                                             |
| Corriente de alimentación adicional  | batería interna                                                  |
| Horas de trabajo con baterías        | 5 horas                                                          |
| Condiciones ambientales              |                                                                  |
| Temperatura de trabajo               | -10 – +40 °C                                                     |

\*Equipo opcional con costo adicional

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Pantallas  
Adaptadores de corriente  
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
Cables de corriente desde mechero de automóvil  
Escáner de códigos de barra  
Cables RS 232, RS 485



Impresoras de etiquetas  
Teclado, manipuladores  
Soportes, brazos  
Módulos adicionales  
Impresoras de recibos  
Salidas del bucle de corriente AP2-1

## Programas (Additional Fee)



- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al



C32.C2.R



C32.C2.K



C32.C2.M

