



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,AG7](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,AG7)

# Waga wielofunkcyjna C32.30.C3.K

WP-120-0041



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Etykietowanie



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Pomiar w Newtonach



Statystyka



Sensory podczerwieni



Procedury GLP



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne                                                            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Obciążenie maksymalne [Max]                                                        | 30 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]                                                         | 200 g  |
| Dokładność odczytu [d]                                                             | 10 g   |
| Zakres tary                                                                        | -30 kg |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) | 1 g    |
| Klasa dokładności OIML                                                             | III    |

| Parametry fizyczne                     |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wyświetlacz                            | 5" graficzny kolorowy                                          |
| Długość przewodu                       | 2,5 m                                                          |
| Wymiar szalki                          | 700×500 mm                                                     |
| Wymiary opakowania S x G x W           | 730×800×270 mm                                                 |
| Masa netto                             | 21,7 kg                                                        |
| Masa brutto                            | 25,5 kg                                                        |
| Konstrukcja                            |                                                                |
| Stopień ochrony                        | IP 65 konstrukcja, IP 43 terminal                              |
| Konstrukcja                            | Stal malowana proszkowo St3S                                   |
| Szalka                                 | Stal nierdzewna AISI304                                        |
| Interfejs komunikacyjny                |                                                                |
| Interfejs                              | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi |
| Parametry elektryczne                  |                                                                |
| Zasilanie                              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                        |
| Maksymalny pobór mocy                  | 10 W                                                           |
| Zasilanie opcjonalne                   | wewnętrzny akumulator                                          |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | do 5 godzin ciągłej pracy                                      |
| Warunki środowiskowe                   |                                                                |
| Temperatura pracy                      | -10 – +40 °C                                                   |

\* Wyposażenie opcjonalne za dodatkową opłatą

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyświetlacze

Zasilacze

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej

Skanery kodów kreskowych

Przewody RS 232, RS 485

Drukarki etykiet

Przyciski sterujące

Uchwyty do terminali wagowych

Moduły dodatkowe

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]



• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]



• Alibi Reader [WX-010-0114]

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]


# Wymiary urządzenia S x G x W



C32.C2.R



C32.C2.K



C32.C2.M

