




More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,AKC](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,AKC)

# Báscula multifuncional de plataforma empotrada de acero inoxidable HX7.4.1500.H10/Z

WP-226-0022



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Desviaciones  
porcentuales



Contar piezas



Recetas



Unidades  
intercambiables



Memoria Alibi

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos                             |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Maxima capacidad [Max]                              | 1500 kg  |
| Minima capacidad                                    | 10 kg    |
| Legibilidad [d]                                     | 500 g    |
| División de legalización [e]                        | 500 g    |
| Rango de tara                                       | -1500 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 200 g    |
| Clase OIML                                          | III      |

| Paramètros físicos                       |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla                                 | 7" gráfico color                                                                                                                                    |
| Longitud del cable                       | 3 m                                                                                                                                                 |
| Dimensión de platillo                    | 1500×2000 mm                                                                                                                                        |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al     | 2200×1700×600 mm                                                                                                                                    |
| Masa neta                                | 320 kg                                                                                                                                              |
| Masa bruta                               | 370 kg                                                                                                                                              |
| Construcción                             |                                                                                                                                                     |
| Grado de protección                      | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 terminal                                                                                                        |
| Teclado                                  | membrana                                                                                                                                            |
| Construcción                             | Acero inoxidable AISI304                                                                                                                            |
| Interface de comunicación                |                                                                                                                                                     |
| Conectividad                             | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                       |
| Interfaces opcionales                    | USB (M12 4P), Ethernet, módulo RS485, módulo RS232, módulo Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parámetros electricos                    |                                                                                                                                                     |
| Alimentacion                             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Consumo máximo de potencia               | 25 W                                                                                                                                                |
| Corriente de alimentación adicional      | 12 – 24 V DC                                                                                                                                        |
| Condiciones ambientales                  |                                                                                                                                                     |
| Temperatura de trabajo                   | -10 – +40 °C                                                                                                                                        |
| Temperatura de almacenamiento            | -10 – +50 °C                                                                                                                                        |
| Humedad relativa de aire                 | 10% – 80% RH sin condensación                                                                                                                       |
| Medidor                                  | PUE HX7                                                                                                                                             |
| Número de botones                        | 22                                                                                                                                                  |
| Características utilidades               |                                                                                                                                                     |
| Numero máximo de plataformas en servicio | 2                                                                                                                                                   |



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
 Pantallas  
 Adaptadores de corriente  
 Cables RS 232, RS 485  
 Cable USB (Bascula a Impresora)  
 Cables Entradas/Salidas  
 Escáner de códigos de barra


Impresoras de etiquetas  
 Soportes, brazos  
 Teclado, manipuladores  
 Adaptadores USB  
 Impresoras de recibos  
 Módulos adicionales de la plataforma  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Módulos adicionales

## Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]  
 • Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]


• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



| Typ wagi    | A1   | A2   | B     |
|-------------|------|------|-------|
| HX7.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2  |
| HX7.H7/Z    | 1000 | 1000 | 88±2  |
| HX7.H8/Z    | 1200 | 1200 | 88±2  |
| HX7.H8/Z*   | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H8/9Z*  | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z    | 1500 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H9/Z*   | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z   | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm  
dimensions in mm  
\* dla Max ≥ 3000  
\*\*Max ≥ 3000  
\* Max ≥ 6000



PUE HX7