

## PT0020.10 ケーブル

WX-013-0137





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

RS 232 ケーブル: はかり (PUE H315, PUE 5 表示器) - コンピュータ接続用.

ケーブル長さ: 10 m カスタマイズ可能なケーブル長(追加料金): 2 m, 5 m

## 対応機種:

PUE 5.15 ( 5.19 ) ターミナル対応はかり PUE 5.15 (5.19) ターミナル PUE H315 ターミナル対応はかり PUE H315 ターミナル

## 互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール HX7 H ステンレス製多機能はかり HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール HX7.4C 多機能プラットフォームスケール HX7 HR 多機能はかり HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール TMX H ステンレス製多機能はかり HX7 多機能はかり HX7.4 H/Z 多機能ステンレス製プラットフォームスケール(ピットタイプ) H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール HX7.4P2 多機能ビームスケール PGC用HY10.Hスケール H315 4C プラットフォームスケール TMX 多機能はかり H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール DWT/RC/HYF 重量チェッカー H315 H 防水型プラットフォームスケール HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール HY10 多機能はかり 通信モジュール HY10 H ステンレス製多機能はかり H315.4 H/Z ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン H315 4N.H ステンレス製ランプスケール HY10.HRP 高分解能はかり

H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 4I.S 家畜用はかり
PUE HX7 計量ターミナル
PUE 5 計量ターミナル
回転式管理はかり
H315 4I.H ステンレス製家畜用はかり
DWM H2 重量チェッカー
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
DWM 重量チェッカー
大負荷用管理はかり
ローラースケール
H315 ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール