



XA 21/52.5Y.M.A.P 分析マイクロ天秤

WL-112-1001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,A01



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Percent Weighing
- Peak hold
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Automatic sliding door
- Moveable range
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- SQC Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	21 / 52 g
最小荷重	0,1 mg
最小表示 [d]	1 / 5 µg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-52 g
標準最小計量値 (USP)	3 mg

計測パラメータ	
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,3 mg
標準繰り返し性 [Max]	6 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	1,5 µg
許容繰り返し性 [Max]	8 µg
許容繰り返し性 [5% Max]	2,4 µg
直線性	±20 µg
偏置誤差	20 µg
感度時間ドリフト	$1 \times 10^{-6} 500 \text{mA}$ (ワイヤレスターミナル - 1A) × Rt
安定化時間	~ 3,5 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	
ディスプレイ	10" セル ワイヤー 赤外線式
計量室のドア	分析天秤
納品構成	計量皿用シールド, ニッケルシルバー, ガラスカバー, ボトムカバー, アタッチメント付き 校正用テーブル, 防振台 ×2, 計量皿の下の計量用フック, 接地バンパー.
計量室寸法	199×170×217 mm
ひょう量	11 ml
計量皿寸法	ø26 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	750×492×595 mm
正味重量	14,5 kg
総重量	18,9 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電气的パラメータ	
電源	校正用テーブル, 防振台, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, 排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A マイクロ天秤: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
相対湿度	40% – 80%
相対湿度変化率	±1% / h (±4% / 8 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス

RFIDタグ

防振台

電源アダプタ

天秤用保護カバー

追加モジュール

マイクロ天秤用ア風防チャンバー

自動可変容量ピペット

プロ仕様の計量テーブル

バーコードスキャナ

ピペット校正用ワークステーション

RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター

XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー

静電気防止イオナイザ (除電器)

レシートプリンタ

指紋リーダー

RS 232 - USB コンバータ

底部吊り下げ計量

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]

• R-Pipettes [WX-010-0026]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]