




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,AQG

Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 3000 H8/9, Stahl pulverbeschichtet

WX-004-0300



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Waagschale	1200×1500 mm
------------	--------------



Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl
 Plattformwaage
 H315 4H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei