




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,AQG](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,AQG)

## Rama do zagłębienia wagi 3000 H8/9 w podłożu

WX-004-0300



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1500 mm



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe wodoodporne  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H