

Susceptômetro SM-MYA 5.5Y





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E1	2 g – 50 kg
Faixa de calibração E2	2 g – 50 kg
Faixa de calibração F1	2 g – 50 kg
Faixa de calibração F2	2 g – 50 kg
Capacidade máxima [máx]	50 kg
Resolução [d]	1 μg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,6 µg
Repetibilidade padrão [Máx.]	1,6 μg
Linearidade	±3 µg
Tempo de estabilização	10 s
Ajuste	interna (automática)
Faixa de calibração	2 g – 50 kg
Distância da plataforma Z0	18; 20; 27; 35; 43 mm
Força até campo de magnetização	2700, 2000, 800, 380, 200 A/m

Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Portas da câmara de pesagem	automático
Dimensões até prato de pesagem	ø300 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	525×350×250 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	950×750×750 mm
Peso líquido	26 kg
Peso bruto	36 kg
Momento dipolo de ímãs	≤ 0,1 Am2
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 - +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% - 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±2% / 4 h
Construção	
Carcaça	plástico ABS
Componentes e software	
Processador	2×1 GHz
Memória	RAM 256 MB DDR2, 16GB - microSD

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

CE

Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID Mesas antivibração Módulos adicionais Capa protetora para balanças !Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais RS 232, RS 485 cabos Impressora de recibos Leitor de impressão digital

Software (Additional Fee)

• Gerenciamento de rede do Sistema RMCS do processo de calibração [WX-010-0048]