

# Plateforme PL/4/600/H7

WX-009-0038





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### Paramètres Techniques

Danamakhuan mafamalanimusa			
Paramètres métrologiques			
Capacité maximale [Max]	600 kg		
Précision de lecture [d]	200 g		
Construction			
Degré de protection	IP 66 / 69		
Construction	Acier inoxydable AISI304		
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304		
Paramètres physiques			
raiailleties physiques			
Dimension du plateau	1000×1000 mm		
Hauteur de plate-forme de balance	88 mm		


Précision de lecture - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.



### **Accessoires (Additional Fee)**

Terminal de pesage PUE 5 Terminal de pesage PUE HX7 Terminal de pesage PUE 7.1 Cadre pour enfoncer la balance dans le sol Terminal de pesage PUE HY10


# Dimensions d'appareil L x P x H




Platform	Α	В	Н
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm


#### PLC/4/C



PL/4/H6/Z PL/4/H7/Z PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z PL/4/H9/Z PL/4/H10/Z



Platform	Α	В	Н
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

#### PL/4/H



		•			
В					
		•			
1	1	•	Α		]

Platform	А	В	Н
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z