



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,ASO

Balanza de precisión C32.20.PM

WL-223-0079



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones porcentuales



Resumiendo pesajes



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Sensores infrarrojos



Pesaje debajo del platillo



Procedimientos GLP



Pesar animales



Determinación de densidad



Unidades intercambiables



Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	20 kg
Minima capacidad	-
Precarga	2 kg
Legibilidad [d]	0,01 g
Rango de tara	-20 kg
Pesada mínima USP	8,2 g

Parámetros metrológicos	
Pesada mínima (U=1%, k=2)	0,82 g
Repetibilidad (Max)	0,02 g
Repetibilidad (5% Max)	0,0041 g
Linealidad	±0,03 g
Tiempo de estabilización	1,5 s
Calibración	interna (automática)
Clase OIML	-
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	5" gráfico color
Dimensión de platillo	200x185 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	520x520x280 mm
Masa neta	11,3 kg
Masa bruta	13 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2xRS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Consumo máximo de potencia	0,5 A
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C

La **repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El **tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

Precarga – un valor igual a ±10% de la carga máxima [Max] de la balanza verificada. Es posible poner en marcha la balanza con la masa colocada sobre el platillo igual al valor máximo de precarga.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Pantallas

Mesas antivibratil

Adaptadores de corriente

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Cables de corriente desde mechero de automóvil

Mesas de pesaje profesional

Escáner de códigos de barra

Pasaje debajo del platillo

Cables RS 232, RS 485

Soportes, brazos

Impresoras de recibos

Salidas del bucle de corriente AP2-1

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

