



Bilancia WPY 15/30.F1.K.CPC

WK-308-1053

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,AUX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|-------------|
| Portata massima [Max] | 15 / 30 kg |
| Portata minima [Min] | 100 / 200 g |
| Divisione [d] | 5 / 10 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 5 / 10 g |
| Campo di tara | -30 kg |
| Classe OIML | III |

| Parametri fisici | |
|--------------------------------|---|
| Display | 5,7" Resistive Color Touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Dimensione piatto | 300×300 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 570×390×170 mm |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Letto di tessere transponder

Alimentatore

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Cavo di alimentazione con spina per accendisigari

Tavoli antivibranti

Letto di codici a barre

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Display

Cavi IN/OUT

Tastiera, interruttori esterni

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Stampanti di ricevu

Pesi standard F1 - cilindrici, set

AP2-1 Modulo di conversione analogica

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• R-LAB [WX-010-0080]

• Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]