



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,AUX

## WPY 15/30.F1.K.PUK Terazi

WK-308-1053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control



ALIBI Memory

### Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler  |             |
|--------------------------|-------------|
| Maksimum yük [Max]       | 15 / 30 kg  |
| Minimum yük [Min]        | 100 / 200 g |
| Okuma için ruluęu [d]   | 5 / 10 g    |
| Yasallařtırma birimi [e] | 5 / 10 g    |
| Dara aralıęı             | -30 kg      |
| OIML sınıfı              | III         |

| Fiziksel parametreler       |   |
|-----------------------------|---|
| Display                     | 5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran                     |
| Kablo uzunluğu              | 1 m   |
| Tartım kefi boyutları       | 300x300 mm  |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 570x390x170 mm  |
| Konstrüksiyon               |   |
| IP Sınıfı                   | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal                       |
| Haberleşme arayüzler        |   |
| Haberleşme arayüzü          | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri      |   |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| Çevresel koşullar           |   |
| Çalıştırma sıcaklığı        | -10 – +40 °C  |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok                               |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular  
Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Antivibrasyon masaları  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı  
Display

Giriş/Çıkış kabloları  
Klavye  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]