



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,AUX

# WPY 15/30.F1.K.PUK Terazi

WK-308-1053



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	15 / 30 kg
Minimum yük [Min]	100 / 200 g
Okuma için ruluęu [d]	5 / 10 g
Yasallařtırma birimi [e]	5 / 10 g
Dara aralıęı	-30 kg
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler	
Display	5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran
Kablo uzunluğu	1 m
Tartım kefi boyutları	300x300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	570x390x170 mm
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Transponder kart okuyucular  
Güç adaptörü  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Antivibrasyon masaları  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı  
Display

Giriş/Çıkış kabloları  
Klavye  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]