



More information on the website  
mirror.radwag.com/pl/info,w1,AXX

# Waga CY10.3/6.F1.K.M2.KTP

WK-312-1003



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Zatrask maksymalnego  
wskazania



Receptury



Sensory podczerwieni



Ważenie zwierząt



Statystyczna kontrola  
jakości



Kontrola Towarów  
Paczkowanych



Wi-Fi

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |            |
|-----------------------------|------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 3 / 6 kg   |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 25 / 50 g  |
| Dokładność odczytu [d]      | 0,5 / 1 g  |
| Działka legalizacyjna [e]   | 0,5 / 1 g  |
| Zakres tary                 | -6 kg      |
| Czas stabilizacji           | 3 s        |
| Adiustacja                  | zewnętrzna |

| Parametry metrologiczne       |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa dokładności OIML        | II                                                                                    |
| Parametry fizyczne            |                                                                                       |
| System poziomowania           | manualny                                                                              |
| Wyświetlacz                   | 10" graficzny kolorowy dotykowy                                                       |
| Długość przewodu              | 1 m                                                                                   |
| Wymiar szalki                 | 300×300 mm                                                                            |
| Wymiary opakowania S x G x W  | 570×390×170 mm                                                                        |
| Masa netto                    | 6,2 kg                                                                                |
| Masa brutto                   | 7 kg                                                                                  |
| Konstrukcja                   |                                                                                       |
| Stopień ochrony               | IP 43                                                                                 |
| Obudowa                       | Metal + ABS                                                                           |
| Interfejs komunikacyjny       |                                                                                       |
| Interfejs                     | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                         |
| Parametry elektryczne         |                                                                                       |
| Zasilanie                     | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Warunki środowiskowe          |                                                                                       |
| Temperatura pracy             | +15 – +30 °C                                                                          |
| Temperatura przechowywania    | -25 – +70 °C                                                                          |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 80% RH bez kondensacji                                                          |

\*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

### MediaBox

Platformy stalowe malowane proszkowo  
Platformy malowane proszkowo HRP  
Tagi RFID  
Zasilacze  
Moduły dodatkowych platform

### Platformy w obudowie plastikowej

Osłonki ochronne do wag  
Drukarki etykiet  
Drukarki paragonowe  
Czytnik linii papilarnych  
Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Wymiary urządzenia S x G x W

