



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,AXX](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,AXX)

# CY10.3/6.F1.K.M2.PUK Terazi

WK-312-1003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	3 / 6 kg
Minimum yük [Min]	25 / 50 g
Okuma için ruluęu [d]	0,5 / 1 g
Yasallařtırma birimi [e]	0,5 / 1 g
Dara aralıęı	-6 kg
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	1 m
Tartım kefesinin boyutları	300x300 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	570x390x170 mm
Net ağırlık	6,2 kg
Brüt ağırlık	7 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok

\*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox

Platformları çelik toz boyalı

HRP Platformları toz boyalı

RFID etiketleri

Güç adaptörü

Modülleri ek platformları

Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak

Etiket Yazıcısı

Fiş yazıcı

Parmak izi okuyucu

RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları G x D x Y

