



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,AYW

MA 110.R.NS Nem Tayin Cihazı

WL-305-0024



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	110 g
Okuma için ırululuęu [d]	1 mg
Dara aralıęı	-110 g
Ayarlama	harici
Maksimum numune aęırlıęı	110 g
Isıtma modülü	metal ısıtıcı
Nem tekrarlanabilirlik	$\pm 0,05$ % (örnek ~ 2 g), $\pm 0,01$ % (örnek ~ 10 g)

Metrolojik parametreler	
Nem okuma iinruluęu	0,001 %
Kurutma sıcaklıęı aralıęı	Max 160 °C
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,3" LCD (aydınlatma ile)
Maksimum numune ykseklik	20 mm
Tartım kefi boyutları	ø90, h= 8 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	476x381x346 mm
Net aęırlık	4,8 kg
Brt aęırlık	6,3 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Fonksiyonel zellikler	
Ekran modu	%D, %M, %R, g
Kurutma yntemi	4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)
Bitiř modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)
İlave fonksiyonlar	numune tanımlama
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
G kaynaęı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
G tknetimi	4 W
Isıtma modl gc	450 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C
Aęırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g, Nem Tayin Cihazı baęlı olarak (ekstra tehizat)
Kurutma sıcaklıęı ayarlama	3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deęerler (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
SOP - Metrolojik testler (ekstra seenekler)	
Kurutma sıcaklıęı kontrol	1 veya 2 puan Kurutma profiline baęlı olarak (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
Nem iinruluęu kontrol	sertifikalı MV Test kiti (ekstra tehizat)

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları

Fiř yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

