



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,AYW

# MA 110.R.NS Nem Tayin Cihazı

WL-305-0024



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content analysis



Dry mass determination

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	110 g
Okuma için ırululuęu [d]	1 mg
Dara aralıęı	-110 g
Ayarlama	harici
Maksimum numune aęırlıęı	110 g
Isıtma modülu	metal ısıtıcı
Nem tekrarlanabilirlik	$\pm 0,05$ % (örnek ~ 2 g), $\pm 0,01$ % (örnek ~ 10 g)

Metrolojik parametreler	
Nem okuma iinruluęu	0,001 %
Kurutma sıcaklıęı aralıęı	Max 160 °C
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5,3" LCD (aydınlatma ile)
Maksimum numune ykseklik	20 mm
Tartım kefi boyutları	ø90, h= 8 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	476x381x346 mm
Net aęırlık	4,8 kg
Brt aęırlık	6,3 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Fonksiyonel zellikler	
Ekran modu	%D, %M, %R, g
Kurutma yntemi	4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)
Bitiř modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)
İlave fonksiyonlar	numune tanımlama
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
G kaynaęı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
G tknetimi	4 W
Isıtma modl gc	450 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıęı	+10 – +40 °C
Aęırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g, Nem Tayin Cihazı baęlı olarak (ekstra tehizat)
Kurutma sıcaklıęı ayarlama	3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deęerler (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
SOP - Metrolojik testler (ekstra seenekler)	
Kurutma sıcaklıęı kontrol	1 veya 2 puan Kurutma profiline baęlı olarak (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
Nem iinruluęu kontrol	sertifikalı MV Test kiti (ekstra tehizat)

<sup>1</sup>Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları

Fiř yazıcı

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları G x D x Y

