



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,AZ4

Terminal de pesaje PUE C32

WX-008-0141



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Etiquetado


Desviaciones
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Controlador de peso



Sensores infrarrojos



Procedimientos GLP


Unidades
intercambiables


Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros físicos	
Pantalla	5" gráfico color
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	206×140×71 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	300×250×130 mm
Masa neta	0,65 kg
Masa bruta	0,94 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43

Construcción	
Chasis	material ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterias	5 horas
Parámetros metrológicos	
Numero máximo de divisiones legalizadas	6000 e
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,4 µV
Corriente maxima en una división legalizada	3,25 µV
Impedancia mínima de convertidor tensometrico	50 Ω
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 Ω
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V DC
Crecimiento maximo de la señal	39 mV
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos + ekran
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	1

* - versión opcional

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero pintada en polvo
Pantallas
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Plataformas en chasis de plástico
Cable USB (Bascula a Impresora)
Escáner de códigos de barra

Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Teclado, manipuladores
Soportes, brazos
Módulos adicionales
Impresoras de recibos
Salidas del bucle de corriente AP2-1

Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- E2R Registro [WX-010-0038]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

