



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,AZ4

PUE C32 計量ターミナル

WX-008-0141



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Labelling



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting


Newton unit
measurement


Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

データシート

物理的パラメータ	
ディスプレイ	5" グラフィック カラー
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	206x140x71 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	300x250x130 mm
正味重量	0,7 kg
総重量	1,2 kg
工事中	
保護クラス	IP 43

工事中	
ハウジング	ABS樹脂
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (デジタル), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	最大 5 時間稼働
計測パラメータ	
検定ユニットの最大数量	6000 e
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 µV
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 µV
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V DC
信号の最大増加量	39 mV
ロードセルの接続	4 または 6 ワイヤー + ワイヤー + シールド
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
複数レンジ	はい
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	1

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



互換性あり (Additional Fee)

軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
 ディスプレイ
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
 トランスポンダー式カードリーダー
 電源アダプタ
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
 プラスチックケース製のプラットフォーム
 USB cable (はかり - プリンタ)

バーコードスキャナ
 RS 232, RS 485 ケーブル
 ラベルプリンタ
 キーパッド、外部スイッチ
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
 追加モジュール
 レシートプリンタ
 AP2-1 電流ループユニット

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

