



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,B17

CY10.3/6.D2.K Hassas Terazi

WL-225-1000



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3 / 6 kg
Minimum yük [Min]	-
Okuma içinğıruluğı [d]	0,05 / 0,1 g
Yasallaştırma birimi [e]	-
Dara aralığı	-6 kg
Tekrarlanabilirlik	0,3 g
Doğrusallık	±0,1 g

Metrolojik parametreler	
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	1 m
Tartım kefi boyutları	195×195 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	530×310×150 mm
Net ağırlık	3,7 kg
Brüt ağırlık	4,6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok

*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları

Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucular
RS 232, RS 485 Kabloları
Etiket Yazıcısı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

