



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,B1G

Terminal wagowy PUE 7.1

WX-008-0025



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  Dozowanie |  Etykietowanie |  Kontrola plus/minus |  Odchyłki procentowe |
|  Sumowanie ważeń |  Liczenie sztuk |  Zatrząsk maksymalnego wskazania |  Receptury |
|  Pomiar w Newtonach |  Statystyka |  Doważanie |  Sensory podczerwieni |
|  Ważenie zwierząt |  Ważenie różnicowe |  Pamięć ALIBI | |

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	III
Max. ilość działek legalizacyjnych	6000 e
Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną	0,4 μ V
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną	3,25 μ V
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych	50 Ω
Max. impedancja przetw. tensometrycznych	1200 Ω

Parametry metrologiczne	
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym	5V DC
Max. przyrost sygnału	19,5 mV
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
Wymiary urządzenia S x G x W	206×140×71 mm
Wymiary opakowania S x G x W	300×250×130 mm
Masa netto	0,6 kg
Masa brutto	1,2 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Klawiatura	Panel dotykowy
Obudowa	Tworzywo ABS
Podzespoły i oprogramowanie	
Bazy danych	16 GB (micro SD)
System operacyjny	Linux
Procesor	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Pamięć	RAM 1GB LPDDR2
Pamięć danych	16 GB (micro SD)
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Moduł dodatkowego przetwornika A/C DP6	1 (opcja)
Parametry elektryczne	
Maksymalny pobór mocy	max. 1 A
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji
Ilość przycisków	8
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	2

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe nierdzewne
Platformy stalowe malowane proszkowo
Platformy stalowe wodoodporne
Wyświetlacze
Platformy malowane proszkowo HRP

Skanery kodów kreskowych
Platformy najazdowe nierdzewne z systemem unoszenia LD
Przewody RS 232, RS 485
Drukarki etykiet
Przewody WE/WY

Platformy nierdzewne HRP.H

Zasilacze

Platformy nierdzewne z otwieraną szalką

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Platformy najazdowe nierdzewne

Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej

Platformy w obudowie plastikowej

Przyciski sterujące

Uchwyty do terminali wagowych

Drukarki paragonowe

Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)

Moduły dodatkowych platform

Konwerter RS 232 - USB


Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Wymiary urządzenia S x G x W

PUE 7.1



PUE 7.1P

