



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,B1G](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,B1G)

## PUE 7.1 tartım terminali

WX-008-0025



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	III
Maximum quantity of verification units	6000 e
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 $\mu$ V
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25 $\mu$ V
Minimum load cell impedance	50 $\Omega$
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 $\Omega$

Metrolojik parametreler	
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV
Fiziksel parametreler	
Display	5,7" dirençli renkli dokunmatik ekran
Cihaz boyutları G x D x Y	206×140×71 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	300×250×130 mm
Net ağırlık	0,6 kg
Brüt ağırlık	1,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Klavye	dokunmatik panel
Dava	ABS plastik
Bileşenler ve yazılım	
Veri tabanı kapasitesi	16 GB (micro SD)
İşletim sistemi	Linux
İşlemci	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Hafıza	RAM 1GB LPDDR2
Veri hafızası	16 GB (micro SD)
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi
İlave DP6 A/C çevirici modülü	1 (opsiyon)
Elektrik parametreleri	
Maksimum güç tüketimi	max. 1 A
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok
Düğme sayısı	8
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## İle uyumlu (Additional Fee)

Paslanmaz çelik platformları  
Platformları çelik toz boyalı  
Display  
HRP Platformları toz boyalı  
HRP.H Paslanmaz çelik platformları

LD kaldırma sistemli Paslanmaz çelik rampa platformları  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı  
Giriş/Çıkış kabloları  
Klavye

Güç adaptörü  
Açılır tavalı paslanmaz çelik platformlar  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Paslanmaz çelik rampa platformları  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Plastik gövdeli tartım platformları  
Barkod okuyucu

Tartım terminaleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları G x D x Y

